



TEHNIKA PROZORA
TEHNIKA VRATA
SUSTAVI AUTOMATSKIH ULAZNIH VRATA
SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE ZGRADAMA



AKTUALNE INFORMACIJE O PROIZVODIMA ZA IZVOĐAČE

4

Opruga za podizno-klizni mehanizam i prigušnica pogonske ručke

Vorsprung mit System



Jednostavno i sigurno rukovanje

Veća udobnost zbog smanjenih sila rukovanja, veća sigurnost kod teških krila



Opruga


Uporaba opruge u bravi podizno-kliznog pogonskog mehanizma za korisnika značajno smanjuje silu rukovanja na pogonskoj ručki i značajno povećava udobnost rukovanja. Time posluživanje i rukovanje podizno-kliznim vratima postaje lako, osobito kod velikih masa krila do 400 kg. Ako se npr. u okviru radova obnove mase krila povećaju zbog novog stakla, povećavaju se i sile rukovanja na pogonskoj ručki (poluolivi). Opruga kompenzira tu povećanu potrebu za silom. Opruga se može i naknadno ugraditi u svakoj izvedbi mehanizma podizno-kliznog elementa, a načelno se preporučuje za mase krila veće od 200 kg.

Opruga za podizno-klizni pogonski mehanizam rezultat je desetljećima stjecanog iskustva grupacije Gretsch-Unitas u području podizno-kliznog okova.

Prigušnica pogonske ručke

Uporaba prigušnice pogonske ručke u bravi podiznog pogonskog mehanizma povećava sigurnost rukovanja posebno kod velikih i teških elemenata. Osigurava kontrolirano spuštanje bez povratnog udara kliznog krila kao i kontroliranu vrtnju pogonske ručke.

Preporučujemo uporabu prigušnice pogonske ručke za brave podiznog pogonskog mehanizma kod masa krila od 100 kg na više. Moguća je brza i jednostavna naknadna ugradnja u svaki standardni mehanizam. Moguća je ugradnja i u kombinaciji s oprugom – to je snažna kombinacija koju nudi samo Gretsch-Unitas.




Izvedbe / narudžbeni brojevi

Oznaka	od mase krila [kg]	JP	Broj narudžbe
Opruga	200	1	9-40235-05-0-0

Izvedbe / narudžbeni brojevi

Oznaka	od mase krila [kg]	JP	Broj narudžbe
Prigušnica pogonske ručke	100	1	K-19053-00-0-6



Ugradnja opruge za olakšavanje pokretanja pogonske ručke za mase krila > 200 kg

- 1 Pogonski mehanizam postavite u otvoreni položaj.
- 2 Oprugu nar. br. 9-40235-05-0-0 objesite u vučnu šipku,
- 3 nategnite pomoću ravnog odvijača veličine 1
- 4 i postavite na kuku na kućištu brave.